


GAVETAS LEGRABOX pure



LATERAL LEGRABOX M 90

4ÇO	Cor		Codigo	
			ESQ	DRT
	INOX	500	A08990	
	PRETO	500	A08	994





CORREDIÇA BLUMOTION S LEGRABOX

AÇO Código
ESQ DRT
500 A03847

S/ CONSULTA: OUTRAS MEDIDAS
TIP-ON BLUMOTION PÁG 3.15
ACESSÓRIOS PÁG 3.16



TRASEIRA LEGRABOX M 102

MÁX 70kg





FIXADOR FRONTAL LEGRABOX M

AÇO

Código

EXPANDO

2x **A08012**

FIXADOR P/ FRENTES FINAS PÁG. B3.17, B3.18






TIP-ON BLUMOTION LEGRABOX







CORREDIÇA BLUMOTION S LEGRABOX









		ESQ	DRT	
	300	A03	842	
MAX 40kg	350	A03843		
	400	A03	844	
	450	A03	845	
	500	A03	846	
MAX	500	A03	847	
₹ S/ CONSULTA: OUTRAS MEDIDAS				

UNIDADE LEGRABOX/MOVENTO TIP-ON BLUMOTION

NL (mm)	Unidade	Peso (kg)	Código
270 – 300 mm	S 1	10-20	A15376
350 – 750 mm	L1**	≤ 20	A15373
330 – 730 MM	L3	15-40	A15374
450 - 750 mm	15***	35-60	Δ15375

** compatível apenas com corrediças de 40 kg

KIT COMPOSTO POR:

- 2x unidade TIP-ON BLUMOTION

- 2x dispositivo de engate TIP-ON BLUMOTION

- 2x pinhão de sincronização

Largura livre do gabinete LW - 294mm


EIXO SICRONIZAÇÃO TIP-ON BLUMOTION 1125mm



A15370










^{***} compatível apenas com corrediças de 70 kg

ESTABILIZADOR Blum LEGRABOX

270-400mm ZS7M400LU 450-600mm ZS7M650LU

Recomendado p/ largura de módulo de 900 a 1400mm

 Largura livre do gabinete LW - 295mm
 Comprimento nominal NII + 40... Comprimento nominal NL + 10mm



ESTABILIZADOR Blum TBX/LBX/MBX P/ FUNDO Z96.10E1


PLÁSTICO

Recomendado p/ largura de módulo a partir de 900 mm

A05953









LEGRABOX FRENTES FINAS EXPANDOT







Área de aplicação e recomendação de processamento					
Materiais testados pela Blum	Resistência à tração transversal (N/mm²)	Torque de aperto mínimo (Nm)			
Aglomerado	> 0,40	1,5			
MDF	> 0,60	1,5			
HDF		2			
HPL		2			
Matéria-prima de origem mineral		2			
Granito de pedra natural Nero Assoluto		3			
Pedra artificial – Compósito de quartzo		3			
Placas de cerâmica		3			
Isenção de responsabilidade					
A Blum não assume qualquer responsabilidade na utilização do sistema EXPANDOT em combinação com materiais não indicados ou					

em combinação com ferragens de outros fabricantes.

Recomenda-se que a montagem seja realizada por um fabricante de móveis qualificado

Profundidade da fur	ação
= 9 1	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
<u> </u>	10:0,1

- BT Profundidade da furação
- **ES** Profundidade de penetração Parafuso ES mín = 4 mm
 - ES máx = BT 0.5 mm
 - * Em pedra e cerâmica +0,2/-0,1mm

EIVADAD	EDONITAL	I ECDADOV M	FRENTES FINAS
FIAAIJUK	FRUNIAL	I FURADUA M	EKEIVI ES EIIVAS

AÇO

2x A08015 EXPANDOT



FIXADOR FRONTAL LEGRABOX K FRENTES FINAS

AÇO

EXPANDOT

2x **A08014**



FIXADOR FRONTAL LEGRABOX C FRENTES FINAS

AÇO

EXPANDOT

2x A08013



ESTABILIZADOR Blum LEGRABOX P/ FUNDO FRENTES FINAS

PLÁSTICO

A05956

- Recomendação:
 largura de gabinete KB a partir de 601 mm: 1 un
 largura de gabinete KB a partir de 901 mm, 2 un
 altura frontal FH a partir de 381 mm, 1 un



